



仕上げ楽々・抗菌・無色透明

## シリコンソープ CL

AMG有馬義では、現在に至るまで、あらゆるユーザーから「シワが良くのびる」「生産性が上がった」、「高級感がある」と好評頂いておりました「シリコンソープ」を、更にグレードアップさせた「シリコンソープCL」にモデルチェンジし新発売致しました。

この「シリコンソープCL」は従来のシワ伸び、風合いに加え、抗菌効果を大幅にアップさせました。このことにより、溶剤中のいやな臭い等を抑えることができます。

また、最大の特徴として、着色の無いほぼ無色・透明液体になったため溶剤中の着色も少なく、溶剤管理が最も大事な石油ドライで、「きれいな（ピュア）溶剤で洗える」安心なドライクリーニングができます。

### 使用方法

- ①イニシャルチャージはフィルター・ベースタンク内の溶剤量の1.0%
- ②新液追加時・・・追加新液の0.5～1.0%
- ③毎回洗浄時・・・10Kドライ機の場合・・・約30cc～40cc  
20Kドライ機の場合・・・約60cc～70cc
- ④カートリッジ交換時・・・470 1本に対して約2L 追加  
例) 4本の場合 計8L追加

※弊社、乾洗王を併用することで、さらに水溶性の洗浄力を高めることができます。  
詳しくはアクアゾールシステムの資料をご覧ください。

中性（油溶性） 16 L net.